




Terminal de Gonflage : la solution “autonome en armoire”

Une volonté d'industrialisation, au service de votre sécurité, offrant une intégration souple, s'appuyant avant tout sur des options techniques, et des choix de qualité.



Les armoires sont adaptées, en dimension, au nombre de bouteilles et aux accessoires nécessaires à l'exploitation du système. Elles sont scellées le plus souvent sur un socle en béton, à prévoir.

Le volume de l'alimentation devra tenir compte du volume et de la pression de gonflage de l'obturateur Post-Fix, ainsi que d'une réserve de sécurité. Il pourra aussi être pris en compte la quantité d'air nécessaire au retour en place, suivant le dispositif choisi. Pour les obturateurs de grande dimension, à partir du Ø 1000, nous conseillons l'adoption du **Dispositif Pneumatique de Retour**. Ce dispositif, économe en air, assure une parfaite remise en place sans aucune aide manuelle.

VARIANTE POSSIBLE

L'alimentation en regard est caractérisée par la mise en place du Module de Déclenchement sur un poteau inox, les bouteilles étant installées en regard. Toutes les fonctions sont assurées, les composants sont semblables à ceux retenus pour la solution autonome en armoire.